


SAV245.09

高精度サインテーブル

長辺傾斜調整型 機械テーブルに固定する



工作機械テーブルに装着され使用されます。旋回は長手方向の軸です。

特長：

鋼製のテーブルベースはストレスフリーの構造で焼入れ高精度研磨加工品です。4点支持の高精度平面設計です。エンコーダーや追加クランプはご希望により装備できます。標準品は電磁チャックですが水冷式電磁チャック (P=18mm) または永電磁チャックも装着できます。

付属品：

チャック吊り上げハンドル、角度調整は度・分を mm で調整するための換算表、長辺方向、短辺方向に材料ストッパー、電源ケーブル 3m、マグネットハウジング塗装されています。


仕様：

角度精度 : ± 5 秒
 平面平行度 : ± 0.005/100mm
 傾斜角度 : 0° ~ 45°
 0°時のアンダーレー : 0/5mm
 吸着力 : 100N/cm²
 磁束高さ : 6mm
 ボールプレート研磨可能深さ : 8mm


ボールピッチ

- 4mm EP マグネット SAV243.73 (永電磁)

- 18mm EM マグネット SAV243.43 (永電磁)



*E は 0° の時の寸法です。



永電磁チャック P=4(EP) 装着時

寸法 (mm)						重量	電流値
A	B	C	D	E ^{0°}	F	Kg	A
450	175	448	203	125.5	175	55.0	30
500	175	498	203	125.5	175	61.0	30
500	200	498	228	125.5	200	70.0	30

電磁チャック P=18(EM) 装着時

寸法 (mm)						重量	コントローラー
A	B	C	D	E ^{0°}	F	Kg	型式
450	175	448	203	125.5	175	55.0	E4
500	175	498	203	125.5	175	61.0	E4
500	200	498	228	125.5	200	70.0	E4

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。

高精度サインパーチャック SAV245.09-x500x200-4-EP-210V


SAV 型式 Ax B - ボールピッチ - チャックの種類

*他の寸法、構造はご希望のより製作いたします。また他の使用のマグネットチャックの装着も可能です。

SAV245.10

高精度サインテーブル

長辺傾斜調整型 機械テーブルに固定する



工作機械テーブルに装着され使用されます。旋回は長手方向の軸です。

特長：

鋼製のテーブルベースはストレスフリーの構造で焼入れ高精度研磨加工品です。サイズにより角度調整は可変歯車または油圧式があります。4点支持で確実に保持できます。エンコーダーや追加クランプはご希望により装備できます。標準品は永電磁チャック SAV243.70 ボールピッチ 13mm, 18mm, 25mm が付属します。

付属品：

角度調整は度・分を mm で調整するための換算表が付属します。長辺方向、短辺方向に材料ストッパー、電源ケーブル 3m、マグネットハウジング塗装、ラチェットが付属します。

仕様：


角度精度 : ± 5 秒
 平面平行度 : ± 0.005/100mm
 傾斜角度 : 0° ~ 45°
 0°時のアンダーレー : 5mm
 ボールピッチ : 13/18/25mm
 吸着力 : 90/110/115N/cm²
 マグネットチャック電圧 : 360V

寸法 (mm)						重量	電流
A	B	C	D	E ^{0°}	F	Kg	A
400	200	460	280	165	175	90.0	30
500	200	560	280	176	175	120.0	30
500	250	560	315	146	225	138.0	30
600	200	660	280	165	175	170.0	30
600	300	660	370	146	275	200.0	30
800	300	860	370	186	275	250.0	30
800	400	860	455	186	375	320.0	30


ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。

高精度サインパーチャック SAV245.10-x800x300-18-360V

SAV 型式 Ax B - ボールピッチ - 操作電圧



*E は 0° の時の寸法です。



*標準以外の寸法や形状の製品をご希望により製作できます。更に電磁や他の方式のマグネットを装備することもできます。ご相談下さい。

*装着するマグネットチャックにより寸法は変わります。永電磁チャックの高さは SAV243.70 をご参照下さい。